



41157006



IP20



WCD RA, schroef, berker K.1/K.5, antraciet

Technische eigenschappen

Design

Type	conform DIN 49440
Montagevoorschriften	inbouw

Uitvoering

Aantal modulen	1
----------------	---

Connectiviteit

Accessory	Nee
Reserveonderdeel	Nee

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
Nominale spanning	250 V AC
Frequentie	50/60 Hz
Nominale stroom	16 A

Stroom

Nominale stroom Inom	16 A
----------------------	------

Afmetingen

Inbouwdiepte	32 mm
--------------	-------

Deksel, Deur

Afdekking	Centraalplaat
-----------	---------------

Materiaal

Serie-kleur	antraciet
Kleur	antraciet
Kleur	antraciet grijs
RAL kleur	RAL 7021 - zwartgrijs
Oppervlaktebehandeling	gelakt
Bestandsdeel	thermoplast
Oppervlak	mat
Metallic colour	Nee

Montage

Montagewijze	met spreidklemmen
--------------	-------------------

Aansluiting

Verbindingsklemmen	conform IEC 60884-1
Verbindingsklemmen	conform VDE 0620-1:2021-02
Aansluittype	met schroefliftklemmen

Samenstelling

Met transparante coderingstrookhouder	Nee
---------------------------------------	-----

Toepassing

Differentiatie functie 3 WEB	met schroefliftklemmen
Veiligheid	
Mechanische bescherming slagvastheid IK	05
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beveiliging	zonder verhoogde aanraakbeveiliging
Identificatie	
Hoofdesignreeks	BERKER K.1