



41157009



IP20



WCD RA, schroef, berker K.1/K.5, polarwit

Technische eigenschappen

Type	conform DIN 49440
Montagevoorschriften	inbouw
Aantal modulen	1
Nom. spanning	250 V
Nominale spanning	250 V AC
Frequentie	50/60 Hz
Nominale stroom	16 A
Nominale stroom Inom	16 A
Inbouwdiepte	32 mm
Afdekking	Centraalplaat
Serie-kleur	polarwit
Kleur	polarwit
Kleur	wit
RAL kleur	RAL 9010 - Zuiver Wit
Bestandsdeel	thermoplast
Oppervlak	glanzend
Montagewijze	met spreidklemmen
Verbindingsklemmen	conform IEC 60884-1
Verbindingsklemmen	conform VDE 0620-1:2021-02
Aansluittype	met schroefliftklemmen
Differentiatie functie 3 WEB	met schroefliftklemmen
Mechanische bescherming slagvastheid IK	05
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beveiliging	zonder verhoogde aanraakbeveiliging
Hoofddesignreeks	BERKER K.1