



41232045



WCD RA, verhoogd aanraakveilig, schroef, berker R.1/R.3/R.8, zwart

Technische eigenschappen

Design

Montagevoorschriften inbouw

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning 250 V

Nominale spanning 250 V AC

Frequentie 50/60 Hz

Nominale stroom 16 A

Stroom

Nominale stroom Inom 16 A

Deksel, Deur

Afdekking Centraalplaat

Materiaal

tekstkleur 217,217,217

Serie-kleur zwart

Kleur zwart

Kleur diepzwart

RAL kleur RAL 9005 - gitzwart

Bestandsdeel thermoplast

te bedrukken materiaal PC-PMA zwart

Oppervlak glanzend

Montage

Montagewijze met spreidklemmen

Aansluiting

Verbindingsklemmen conform IEC 60884-1

Verbindingsklemmen conform VDE 0620-1:2021-02

Aansluittype met schroefliftklemmen

Instellingen

Arceringsparameters R1_czarny

Laserparameters R1_schwarz

Samenstelling

Configuratietype Laserdruck

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP) IP20

Beveiliging verhoogde aanraakbeveiliging

Identificatie

Hoofdesignreeks 383

Secundaire design-lijn(en)