



41436014



WCD RA, schroef, berker Q.1/Q.3/Q.7, oranje

Technische eigenschappen

Design

Type	conform DIN 49440
Montagevoorschriften	inbouw

Uitvoering

Aantal modules	1
----------------	---

Connectiviteit

Accessory	Nee
Reserveonderdeel	Nee

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
Nominale spanning	250 V AC
Frequentie	50/60 Hz
Nominale stroom	16 A

Stroom

Nominale stroom Inom	16 A
----------------------	------

Afmetingen

Inbouwdiepte	32 mm
--------------	-------

Deksel, Deur

Afdekking	Centraalplaat
-----------	---------------

Materiaal

Speciale kleur design-lijn	oranje
Kleur	oranje
Kleur	oranje
RAL kleur	RAL 2003 - pasteloranje
Bestandsdeel	duroplast
Oppervlak	zijde
Metallic colour	Nee

Montage

Montagewijze	met spreidklemmen
--------------	-------------------

Aansluiting

Verbindingsklemmen	conform IEC 60884-1
Verbindingsklemmen	conform VDE 0620-1:2021-02
Aansluittype	met schroefliftklemmen

Samenstelling

Met transparante coderingstrookhouder	Nee
---------------------------------------	-----

Toepassing

Differentiatie functie 3 WEB	met schroefliftklemmen
------------------------------	------------------------

Veiligheid

Mechanische bescherming slagvastheid IK	02
---	----

Beschermingsgraad (IP)	IP20
------------------------	------

Beveiliging	zonder verhoogde aanraakbeveiliging
-------------	-------------------------------------

Identificatie

Hoofdesignreeks	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
-----------------	------------------------

Berker Q.1

Berker Q.3

74

Secundaire design-lijn(en)	75
----------------------------	----

Instructies

Instructietekst	Eenheid voorzien van kleurcodering.
-----------------	-------------------------------------