



41438913



WCD RA, schroef, berker S.1/B.3/B.7, groen glz.

Technische eigenschappen

Design

Type	conform DIN 49440
Montagevoorschriften	inbouw

Uitvoering

Aantal modules	1
----------------	---

Connectiviteit

Accessory	Nee
Reserveonderdeel	Nee

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
Nominale spanning	250 V AC
Frequentie	50/60 Hz
Nominale stroom	16 A

Stroom

Nominale stroom Inom	16 A
----------------------	------

Afmetingen

Inbouwdiepte	32 mm
--------------	-------

Deksel, Deur

Afdekking	Centraalplaat
-----------	---------------

Materiaal

Speciale kleur design-lijn	groen
Kleur	groen
Kleur	groen
RAL kleur	RAL 6029 - mintgroen
Bestandsdeel	duroplast
Oppervlak	glanzend
Metallic colour	Nee

Montage

Montagewijze	met spreidklemmen
--------------	-------------------

Aansluiting

Verbindingsklemmen	conform IEC 60884-1
Verbindingsklemmen	conform VDE 0620-1:2021-02
Aansluittype	met schroefliftklemmen

Samenstelling

Met transparante coderingstrookhouder	Nee
---------------------------------------	-----

Toepassing

Differentiatie functie 3 WEB	met schroefliftklemmen
------------------------------	------------------------

Veiligheid

Mechanische bescherming slagvastheid IK	02
---	----

Beschermingsgraad (IP)	IP20
------------------------	------

Beveiliging	zonder verhoogde aanraakbeveiliging
-------------	-------------------------------------

Identificatie

Hoofdesignreeks	Berker S.1/B.3/B.7
-----------------	--------------------

	Berker S.1
	Berker B.3
Secundaire design-lijn(en)	Berker B.7

Instructies

Instructietekst	Eenheid voorzien van kleurcodering.
-----------------	-------------------------------------
