



41438989



**WCD RA, schroef, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.**

**Technische eigenschappen**

**Design**

Type	conform DIN 49440
Montagevoorschriften	inbouw

**Uitvoering**

Aantal modules	1
----------------	---

**Connectiviteit**

Accessory	Nee
Reserveonderdeel	Nee

**Belangrijkste elektrische eigenschappen**

Nom. spanning	250 V
Nominale spanning	250 V AC
Frequentie	50/60 Hz
Nominale stroom	16 A

**Stroom**

Nominale stroom Inom	16 A
----------------------	------

**Afmetingen**

Inbouwdiepte	32 mm
--------------	-------

**Deksel, Deur**

Afdekking	Centraalplaat
-----------	---------------

**Materiaal**

Serie-kleur	polarwit
Kleur	polarwit
Kleur	wit
RAL kleur	RAL 9010 - Zuiver Wit
Bestandsdeel	duroplast
Oppervlak	glanzend
Metallic colour	Nee

**Montage**

Montagewijze	met spreidklemmen
--------------	-------------------

**Aansluiting**

Verbindingsklemmen	conform IEC 60884-1
Verbindingsklemmen	conform VDE 0620-1:2021-02
Aansluittype	met schroefliftklemmen

**Samenstelling**

Met transparante coderingstrookhouder	Nee
---------------------------------------	-----

**Toepassing**

Differentiatie functie 3 WEB	met schroefliftklemmen
------------------------------	------------------------

---

**Veiligheid**

---

Mechanische bescherming slagvastheid IK	02
---	----

---

Beschermingsgraad (IP)	IP20
------------------------	------

---

Beveiliging	zonder verhoogde aanraakbeveiliging
-------------	-------------------------------------

---

**Identificatie**

---

Hoofdesignreeks	Berker S.1/B.3/B.7
-----------------	--------------------

---

Secundaire design-lijn(en)	Berker S.1 Berker B.3 Berker B.7
----------------------------	--