



4505

## Inbouwelement voor connector 22,2 mm

### Technische eigenschappen

#### Spanning

Nominale spanning Ue	230 - 230 V
----------------------	-------------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Vermogen

Gloei- en halogeenlamp 230 V	2300 W
------------------------------	--------

#### Instellingen

Vertragingstijd uitschakelen	40 s
------------------------------	------

Vertragingstijd inschakelen	10 s
-----------------------------	------

#### Gebruiksvoorwaarden

Opslag-/transport-temperatuur	-30 - +60 °C
-------------------------------	--------------

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	1 - 4 mm <sup>2</sup>
--------------------------------	-----------------------

Aansluitdoorsnede massieve ader	1 - 4 mm <sup>2</sup>
---------------------------------	-----------------------

#### Teksten

Montagewijze	Met buisklem voor mastbevestiging, Montage op inbouwdoos mogelijk, Voor wand- en mastmontage
--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
---------------	--------------------

#### Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 A
---------------	------

#### Afmetingen

Hoogte	71 mm
--------	-------

Breedte	71 mm
---------	-------

Diepte	35,30 mm
--------	----------