



451510

Antennecont.ds. radio/tv, 10 dB rijgdoos

Technische eigenschappen

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Demping

Aansluitdemping bij 2150 MHz	10,50 dB
Aansluitdemping bij 860 MHz	7,50 dB
Doorgangsdemping 2150 MHz	7 dB
Doorgangsdemping 860 MHz	4 dB

Aansluiting

Type connector/steker	Lasdoos
-----------------------	---------

Frequentie

Frequentie bandbreedte	5 - 2400 MHz
------------------------	--------------

Samenstelling

Aantal uitgangen	2
------------------	---

Materiaal

Materiaal	Metaal
-----------	--------

Afmetingen

Diepte	27,20 mm
Inbouwdiepte	40 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------