



4584

RJ-datacont.ds. 2-v, cat. 6A, rechte uitgang

Technische eigenschappen

Frequentie

Overdrachtsbandbreedte 500 - 500 MHz

Samenstelling

Aantal uitgangen 2

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -40 - 70 °C

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

Teksten

Aansluitwijze Met IDC-klemmen

Montagewijze Zonder spreidklemmen

Spanning Geschikt voor PoE+