



47157014



IP20

## WCD RA, steek, berker K.1/K.5, oranje

### Technische eigenschappen

#### Design

Type	conform DIN 49440
Montagevoorschriften	inbouw

#### Uitvoering

Aantal modules	1
----------------	---

#### Connectiviteit

Accessory	Nee
Reserveonderdeel	Nee

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
Nominale spanning	250 V AC
Frequentie	50/60 Hz
Nominale stroom	16 A

#### Stroom

Nominale stroom Inom	16 A
----------------------	------

#### Afmetingen

Inbouwdiepte	32 mm
--------------	-------

#### Deksel, Deur

Afdekking	Centraalplaat
-----------	---------------

#### Materiaal

Speciale kleur design-lijn	oranje
Kleur	oranje
Kleur	oranje
RAL kleur	RAL 2003 - pasteloranje
Bestandsdeel	thermoplast
Oppervlak	glanzend
Metallic colour	Nee

#### Montage

Montagewijze	met spreidklemmen
--------------	-------------------

#### Aansluiting

Verbindingsklemmen	conform IEC 60884-1
Verbindingsklemmen	conform VDE 0620-1:2021-02
Aansluittype	met steekklemmen

#### Samenstelling

Met transparante coderingstrookhouder	Nee
---------------------------------------	-----

#### Veiligheid

Mechanische bescherming slagvastheid IK	05
---	----

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beveiliging	zonder verhoogde aanraakbeveiliging
<b>Identificatie</b>	
Hoofdesignreeks	BERKER K.1
<b>Instructies</b>	
Instructietekst	Eenheid voorzien van kleurcodering.