



471809



WCD RA met klapd. en afdekraam, IP44 inbouw, polarwit

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Spanning

Nominale spanning	250 V
Nominale spanning	250 - 250 V

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Polarwit
RAL-code	9010
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	54,20 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm
Inbouwdiepte	30,70 mm

Aansluiting

Type connector/steker	Steekklem
-----------------------	-----------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Steekaansluiting
Aansluitwijze	Schroefbevestiging, Klemmontage

Samenstelling

Type steker contactdoos	Schuko
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Ja
Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Deksel, deur

Type deksel	Zelfsluitend scharnierende afdekking
-------------	--------------------------------------

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
----------------------------------	-----

Slagvastheid IK	IK05
-----------------	------

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP44
--	------

Functies

Met oriëntatieverlichting	Nee
---------------------------	-----

Met functieverlichting	Nee
------------------------	-----

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
--------	---------------

Deur	Centraalplaat
------	---------------

Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging
-------------	-------------------------------------

Aansluitwijze	Met steekklemmen
---------------	------------------