



47209939



WCD RA 2-v met afdekraam, berker S.1, alulook

Technische eigenschappen

Design

Type	conform DIN 49440
Montagevoorschriften	inbouw

Uitvoering

Aantal modules	2
----------------	---

Connectiviteit

Accessory	Nee
Reserveonderdeel	Nee

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
Nominale spanning	250 V AC
Frequentie	50 Hz
Nominale stroom	16 A

Stroom

Nominale stroom Inom	16 A
----------------------	------

Materiaal

Serie-kleur	aluminium
Kleur	aluminium-look
RAL kleur	RAL 9006 - alulook
Oppervlaktebehandeling	gelakt
Bestandsdeel	thermoplast
Oppervlak	mat

Montage

Montagewijze	zonder spreidklemmen
--------------	----------------------

Aansluiting

Verbindingsklemmen	conform IEC 60884-1
Verbindingsklemmen	conform VDE 0620-1:2021-02
Aansluittype	met steekklemmen

Kabel

Bedrading	2 x 1-voudig, doorgelust
-----------	--------------------------

Samenstelling

Met transparante coderingstrookhouder	Nee
---------------------------------------	-----

Veiligheid

Mechanische bescherming slagvastheid IK	05
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beveiliging	zonder verhoogde aanraakbeveiliging

Identificatie

