



47271606



WCD RA diagonaal (45°), berker S.1/B.3/B.7, antraciet

Technische eigenschappen

Design

Type	conform DIN 49440
Montagevoorschriften	inbouw

Uitvoering

Aantal modules	1
----------------	---

Connectiviteit

Accessory	Nee
Reserveonderdeel	Nee

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
Nominale spanning	250 V AC
Frequentie	50/60 Hz
Nominale stroom	16 A

Stroom

Nominale stroom Inom	16 A
----------------------	------

Afmetingen

Inbouwdiepte	32 mm
--------------	-------

Deksel, Deur

Afdekking	Centraalplaat
-----------	---------------

Materiaal

Serie-kleur	antraciet
Kleur	antraciet
Kleur	antraciet grijs
RAL kleur	RAL 7021 - zwartgrijs
Bestandsdeel	thermoplast
Oppervlak	mat

Montage

Invoeren	voor diagonaal insteken
Montagewijze	met spreidklemmen

Aansluiting

Verbindingsklemmen	conform IEC 60884-1
Verbindingsklemmen	conform VDE 0620-1:2021-02
Aansluittype	met steekklemmen

Samenstelling

Met transparante coderingstrookhouder	Nee
---------------------------------------	-----

Veiligheid

Mechanische bescherming slagvastheid IK	05
---	----

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beveiliging	zonder verhoogde aanraakbeveiliging
Identificatie	
Hoofdesignreeks	Berker S.1/B.3/B.7
	Berker S.1 Berker B.3 Berker B.7
Secundaire design-lijn(en)	
Instructies	
Instructietekst	Bijzonder geschikt voor combinatie van meerdere wandcontactdozen bij gebruik van haakse stekker.