



47272045



## WCD RA diagonaal (45°), berker R.1/R.3/R.8, zwart

### Technische eigenschappen

#### Design

Montagevoorschriften	inbouw
----------------------	--------

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
Nominale spanning	250 V AC
Frequentie	50/60 Hz
Nominale stroom	16 A

#### Stroom

Nominale stroom Inom	16 A
----------------------	------

#### Deksel, Deur

Afdekking	Centraalplaat
-----------	---------------

#### Materiaal

tekstkleur	217,217,217
Serie-kleur	zwart
Kleur	zwart
Kleur	diepzwart
RAL kleur	RAL 9005 - gitzwart
Bestandsdeel	thermoplast
te bedrukken materiaal	PC-PMA zwart
Oppervlak	glanzend

#### Montage

Invoeren	voor diagonaal insteken
Montagewijze	met spreidklemmen

#### Aansluiting

Verbindingsklemmen	conform IEC 60884-1
Verbindingsklemmen	conform VDE 0620-1:2021-02
Aansluittype	met steekklemmen

#### Instellingen

Arceringsparameters	R1_czarny
Laserparameters	R1_schwarz

#### Samenstelling

Configuratietype	Laserdruck
------------------	------------

#### Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beveiliging	zonder verhoogde aanraakbeveiliging

#### Identificatie

Hoofddesignreeks	383
------------------	-----

Secundaire design-lijn(en)

---

**Instructies**

---

Instructietekst

Bijzonder geschikt voor combinatie van meerdere wandcontactdozen bij gebruik van haakse stekker.