



47431606



## WCD RA, steek, berker S.1/B.3/B.7, antraciet

### Technische eigenschappen

#### Design

Type	conform DIN 49440
Montagevoorschriften	inbouw

#### Uitvoering

Aantal modules	1
----------------	---

#### Connectiviteit

Accessory	Nee
Reserveonderdeel	Nee

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
Nominale spanning	250 V AC
Frequentie	50/60 Hz
Nominale stroom	16 A

#### Stroom

Nominale stroom Inom	16 A
----------------------	------

#### Afmetingen

Inbouwdiepte	32 mm
--------------	-------

#### Deksel, Deur

Afdekking	Centraalplaat
-----------	---------------

#### Materiaal

Serie-kleur	antraciet
Kleur	antraciet
Kleur	antraciet grijs
RAL kleur	RAL 7021 - zwartgrijs
Bestandsdeel	thermoplast
Oppervlak	mat

#### Montage

Montagewijze	met spreidklemmen
--------------	-------------------

#### Aansluiting

Verbindingsklemmen	conform IEC 60884-1
Verbindingsklemmen	conform VDE 0620-1:2021-02
Aansluittype	met steekklemmen

#### Samenstelling

Met transparante coderingstrookhouder	Nee
---------------------------------------	-----

#### Veiligheid

Mechanische bescherming slagvastheid IK	05
Beschermingsgraad (IP)	IP20

Beveiliging

zonder verhoogde aanraakbeveiliging

---

**Identificatie**

---

Hoofdesignreeks

Berker S.1/B.3/B.7

Secundaire design-lijn(en)

Berker S.1

Berker B.3

Berker B.7