



5031

### Imp.dr. maakcontact

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 A
---------------	------

#### Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Uitvoering

Aantal polen	1
--------------	---

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

#### Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
----------------	---

Met terugmeldcontact	Nee
----------------------	-----

Type drukknop	Enkele drukknop
---------------	-----------------

#### Materiaal

Materiaal	Metaal, Kunststof
-----------	-------------------

Transparant	Nee
-------------	-----

#### Afmetingen

Diepte	41,60 mm
--------	----------

Inbouwdiepte	30 mm
--------------	-------

Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm
--------------------------	-------

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Slagvastheid IK	IK07
-----------------	------

#### Teksten

Aansluitwijze	Met steekklemmen
---------------	------------------

Montagewijze	Met spreidklemmen
--------------	-------------------

Opdruk	Zonder opdruk
--------	---------------

Schakelmodus	Maakcontact
--------------	-------------

Verlichting	Voor verlichtings- en controlecircuit
-------------	---------------------------------------

Gerelateerde Series

Serie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker K.1,  
Serie berker K.5, Serie berker Q.1, Serie berker Q.3,  
Serie berker Q.7, Serie berker R.1, Serie berker R.3,  
Serie berker R.8, Serie berker S.1

Relativo Sistema

Serie berker K.x, Serie berker Q.x, Serie berker R.x,  
Serie berker S.x/B.x