



503503



Serie-imp.dr. 2 maakcontacten, gescheiden ingang

Technische eigenschappen

Design

Type bedieningspaneel 2-polige schakelaar

Uitvoering

Schaltart / Variante 2 maakcontacten, gescheiden ingangsklemmen

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning 250 V

Nominale spanning 250 V AC

Stroom

Impulsstroom 10 A

Afmetingen

Diepte 41,6 mm

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Materiaal

Bestandsdeel kunststof/metaal

Montage

Montagewijze met spreidklemmen

Aansluiting

Verbindingsklemmen conform IEC 60669-1

Verbindingsklemmen conform VDE 0632-1

Aansluittype met steekklemmen

Soort verbinding Steekaansluiting

Samenstelling

Verlichting kan worden verlicht met glim-, gloei- of led-aggregaat met N-klem voor verlichting en controleschakeling

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP) IP20

Identificatie

Toepassing Lichtbesturing

Hoofddesignreeks LICHTBESTURING