



503520

Jal.-imp.dr. 1-polig

Technische eigenschappen

Materiaal

Materiaal	Metaal, Kunststof
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Bediening en signalering

Jaloezieschakelaar/-impulsdrukker	Schakelaar 1-polig
-----------------------------------	--------------------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 A
---------------	------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Teksten

Schakelmodus	Met mechanische en elektrische vergrendeling als blokkering tegen indrukken van beide kanten
--------------	--

Aansluitwijze	Met steekklemmen
---------------	------------------

Montagewijze	Met spreidklemmen
--------------	-------------------

Gerelateerde Series	Serie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker K.1, Serie berker K.5, Serie berker Q.1, Serie berker Q.3, Serie berker Q.7, Serie berker R.1, Serie berker R.3, Serie berker R.8, Serie berker S.1
---------------------	--