



503808



Serie-imp.dr. 2 wisselcontacten, gescheiden ingang

Technische eigenschappen

Design

Type bedieningspaneel 2-polige schakelaar

Uitvoering

Schaltart / Variante 2 x wissel, toepasbaar als maak- of verbreekcontact met gescheiden ingangsklemmen

Connectiviteit

Accessory Nee

Reserveonderdeel Nee

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning 250 V

Nominale spanning 250 V AC

Stroom

Impulsstroom 10 A

Afmetingen

Diepte 41.6 mm

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Materiaal

Bestandsdeel kunststof/metaal

Montage

Montagewijze met spreidklemmen

Aansluiting

Verbindingsklemmen conform IEC 60669-1

Verbindingsklemmen conform VDE 0632-1

Aansluittype met schroefklemmen

Soort verbinding Schroefaansluiting

Levering

With lamp Nee

Samenstelling

Verlichting voor verlichting

Met transparante coderingstrookhouder Nee

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP) IP20

Identificatie

Toepassing Lichtbesturing

Hoofdesignreeks LICHTBESTURING