



52037009

**Noodoproepsyst. lichtsignaalunit +raam, berker K.1/K.5, polarwit**

**Technische eigenschappen**

**Connectiviteit**

Accessory	Nee
Reserveonderdeel	Nee

**Netvorm**

Net	geeft een toon bij het uitvallen en het terugkeren van de spanning
-----	--

**Materiaal**

Serie-kleur	polarwit
Kleur	polarwit
Kleur	wit
RAL kleur	RAL 9010 - Zuiver Wit
Oppervlak	glanzend

**Besturing van LED-verlichting**

led	met 4 rode leds
-----	-----------------

**Montage**

Voor de montage in standaard inbouwdozen	conform DIN 49073-1
Montagewijze	centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement

**Aansluiting**

Aansluittype	met schroefklemmen
--------------	--------------------

**Samenstelling**

Zoemer/sirene	oproeptoon als permanent of pulserend instelbaar akoestische oproeptoon kan bij het lichtsignaal worden ingeschakeld
---------------	--

Potentiaalvrij	met potentiaalvrij relaiscontact voor het doorverbinden van oproeptoon naar bijv. telefoonkiezer
----------------	--

Met transparante coderingstrookhouder	Nee
---------------------------------------	-----

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5...40 °C
---------------------	------------

**Identificatie**

Hoofdesignreeks	BERKER K.1
-----------------	------------

**Instructies**

Instructietekst	Advies: diepe inbouwdoos gebruiken.
-----------------	-------------------------------------