



6147438982



## WCD RA, steek, berker S.1 wit, glz.

### Technische eigenschappen

#### Design

Type	conform DIN 49440
Montagevoorschriften	inbouw

#### Uitvoering

Aantal modules	1
----------------	---

#### Connectiviteit

Accessory	Nee
Reserveonderdeel	Nee

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
Nominale spanning	250 V AC
Frequentie	50 Hz
Nominale stroom	16 A

#### Stroom

Nominale stroom Inom	16 A
----------------------	------

#### Deksel, Deur

Afdekking	Centraalplaat
-----------	---------------

#### Materiaal

Serie-kleur	wit
Kleur	wit
RAL kleur	RAL 1013 - parelwit
Bestandsdeel	duroplast
Oppervlak	glanzend
Metallic colour	Nee

#### Aansluiting

Verbindingsklemmen	conform IEC 60884-1
Verbindingsklemmen	conform VDE 0620-1:2021-02
Aansluittype	met steekklemmen

#### Samenstelling

Met transparante coderingstrookhouder	Nee
---------------------------------------	-----

#### Veiligheid

Mechanische bescherming slagvastheid IK	02
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beveiliging	zonder verhoogde aanraakbeveiliging

#### Identificatie

Hoofdesignreeks	Berker S.1/B.3/B.7
-----------------	--------------------

