



75040003



## Busaankoppelaar plus KNX, inbouw

### Technische eigenschappen

#### Instellingen

Ondersteunde instelmodus ETS

#### Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF Nee

Aansluitwijze Schroefbevestiging

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur 5 - 45 °C

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

#### Spanning

Netspanning via bus 21 - 32 V

#### Afmetingen

Inbouwdiepte 21,80 mm

#### Materiaal

Materiaal Metaal, Kunststof