



75141134

IP20

KNX-touch geconfig. 1-v, berker TS Sensor glas, alu

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Funcities

Met ruimtethermostaat Ja

Vermogen

Stroomverbruik 12,50 mA

Afmetingen

Inbouwdiepte 24,20 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 27 mm

Hoogte 160 mm

Breedte 86 mm

Diepte 37,70 mm

Samenstelling

Aantal bedieningspunten 2

Bediening en signalering

Met led-indicatie Ja

Materiaal

Kleur Aluminium

RAL-code 9006

Materiaal Aluminium, Glas

Afwerking oppervlakte Glanzend

Scherm

Met display Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Teksten

Functie Voor schakel-, impuls, dim- en jaloeziefuncties, Blokkeerfunctie voor de sensorvlakken, bijv. voor het schoonmaken van de glasoppervlakken

Montagewijze Voor verticale montage

Temperatuur

Extra aansluiting voor externe temperatuursensor,
Geïntegreerde temperatuursensor voor bedrijf als
regelaar bijpost, Temperatuurmeting via interne
temperatuursensor of extern communicatie-object