



75141860

IP20

KNX-touch 1-v, berker R.1 glas, polarwit

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Functies

Met ruimtethermostaat Ja

Vermogen

Stroomverbruik 12,50 mA

Afmetingen

Inbouwdiepte 12,90 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 16 mm

Hoogte 152 mm

Breedte 81 mm

Diepte 23 mm

Samenstelling

Aantal bedieningspunten 2

Bediening en signalering

Met led-indicatie Ja

Materiaal

Kleur Polarwit

RAL-code 9010

Materiaal Glas

Afwerking oppervlakte Glanzend

Scherm

Met display Ja

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Teksten

Functie Voor schakel-, impuls, dim- en jaloeziefuncties, Blokkeerfunctie voor de sensorvlakken, bijv. voor het schoonmaken van de glasoppervlakken

Montagewijze Voor verticale montage

Temperatuur

Extra aansluiting voor externe temperatuursensor,
Geïntegreerde temperatuursensor voor bedrijf als
regelaar bijpost, Temperatuurmetering via interne
temperatuursensor of extern communicatie-object