



75141865

IP20

## KNX-touch 1-v, berker R.1 glas, zwart

### Technische eigenschappen

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

#### Functies

Met ruimtethermostaat Ja

#### Vermogen

Stroomverbruik 12,50 mA

#### Afmetingen

Inbouwdiepte 12,90 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 16 mm

Hoogte 152 mm

Breedte 81 mm

Diepte 23 mm

#### Samenstelling

Aantal bedieningspunten 2

#### Bediening en signalering

Met led-indicatie Ja

#### Materiaal

Kleur Zwart

RAL-code 9005

Materiaal Glas

Afwerking oppervlakte Glanzend

#### Scherm

Met display Ja

#### Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

#### Teksten

Functie Voor schakel-, impuls, dim- en jaloeziefuncties, Blok-  
keerfunctie voor de sensorvlakken, bijv. voor het  
schoonmaken van de glasoppervlakken

Montagewijze Voor verticale montage

Temperatuur

Extra aansluiting voor externe temperatuursensor,  
Geïntegreerde temperatuursensor voor bedrijf als  
regelaar bijpost, Temperatuurmeting via interne  
temperatuursensor of extern communicatie-object