



**KNX-touch geconfig. 1-v, berker TS Sensor glas, polarwit**

**Technische eigenschappen**

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Inbouwmontage

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

**Functies**

Met ruimtethermostaat Ja

**Vermogen**

Stroomverbruik 12,50 mA

**Afmetingen**

Inbouwdiepte 24,20 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 27 mm

Hoogte 160 mm

Breedte 86 mm

Diepte 37,70 mm

**Samenstelling**

Aantal bedieningspunten 2

**Bediening en signalering**

Met led-indicatie Ja

**Materiaal**

Kleur Polarwit

RAL-code 9010

Materiaal Glas

Afwerking oppervlakte Glanzend

**Scherm**

Met display Nee

**Toebehoren**

Heeft tekstveld Nee

**Teksten**

Functie Voor schakel-, impuls, dim- en jaloeziefuncties, Blokkeerfunctie voor de sensorvlakken, bijv. voor het schoonmaken van de glasoppervlakken

Montagewijze Voor verticale montage

75141930



Temperatuur

Extra aansluiting voor externe temperatuursensor,  
Geïntegreerde temperatuursensor voor bedrijf als  
regelaar bijpost, Temperatuurmeting via interne  
temperatuursensor of extern communicatie-object