



75142034



## KNX-touch 2-v, berker TS Sensor glas, alu

### Technische eigenschappen

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

#### Functies

Met ruimtethermostaat Ja

#### Vermogen

Stroomverbruik 12,50 mA

#### Afmetingen

Inbouwdiepte 24,20 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 27 mm

Hoogte 160 mm

Breedte 86 mm

Diepte 37,70 mm

#### Samenstelling

Aantal bedieningspunten 4

#### Bediening en signalering

Met led-indicatie Ja

#### Materiaal

Kleur Aluminium

RAL-code 9006

Materiaal Aluminium, Glas

Afwerking oppervlakte Glanzend, Mat

#### Schermb

Met display Nee

#### Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

#### Teksten

Functie Voor schakel-, impuls, dim- en jaloeziefuncties, Blokkeerfunctie voor de sensorvlakken, bijv. voor het schoonmaken van de glasoppervlakken

Montagewijze Voor verticale montage

Temperatuur

Extra aansluiting voor externe temperatuursensor,  
Geïntegreerde temperatuursensor voor bedrijf als  
regelaar bijpost, Temperatuurmetering via interne  
temperatuursensor of extern communicatie-object