



75143160

IP20

KNX-touch geconfig. 3-v, berker R.1 glas, polarwit

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Functies

Met ruimtethermostaat	Ja
-----------------------	----

Vermogen

Stroomverbruik	12,50 mA
----------------	----------

Afmetingen

Inbouwdiepte	12,90 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	16 mm
Hoogte	152 mm
Breedte	81 mm
Diepte	23 mm

Samenstelling

Aantal bedieningspunten	6
-------------------------	---

Bediening en signalering

Met led-indicatie	Ja
-------------------	----

Materiaal

Kleur	Polarwit
RAL-code	9010
Materiaal	Glas
Afwerking oppervlakte	Glanzend

Scherm

Met display	Ja
-------------	----

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Teksten

Functie	Voor schakel-, impuls, dim- en jaloeziefuncties, Blok- keerfunctie voor de sensorvlakken, bijv. voor het schoonmaken van de glasoppervlakken
Montagewijze	Voor verticale montage

Temperatuur

Extra aansluiting voor externe temperatuursensor,
Geïntegreerde temperatuursensor voor bedrijf als
regelaar bijpost, Temperatuurmeting via interne
temperatuursensor of extern communicatie-object