



75143226



Tastsensor, 3-v met BCU, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Funcities

Met ruimtethermostaat Nee

Afmetingen

Inbouwdiepte 23,30 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 27 mm

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Diepte 34,40 mm

Samenstelling

Aantal bedieningspunten 6

Bediening en signalering

Met led-indicatie Ja

Materiaal

Kleur Antraciet

RAL-code 7021

Materiaal Thermoplast

Afwerking oppervlakte Softfinish

Scherm

Met display Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld Ja

Teksten

Functie Voor schakel-, impuls, dim- en jaloeziefuncties

Beveiliging Met demontagebeveiliging