

KNX-bew.meld.-inbouwelement incl. BCU (1,1 m), berker R.1/R.3/R.8

Technische eigenschappen

Afmetingen

Aanbevolen montagehoogte 1,10 - 1,10 m

Instellingen

Ondersteunde instelmodus ETS

Minimale inschakelduur 10 s

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF Nee

Spanning

Netspanning via bus 21 - 32 V

Leveringsomvang

Inclusief busaankoppelaar Ja

Verlichting

Inschakelhelderheid instelbaar 5 - 1000 lx

Detectie

Reikwijdte hoek instelbaar 45 - 90 °

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Materiaal

Materiaal Metaal, Kunststof

Teksten

Drukknop Geïntegreerde knop voor handmatige bediening van busfuncties (configureerbaar), Met knop voor automatisch/ON/ON voor 2 uur/OFF

Modus Bedrijfsstanden: Automatisch, permanent ON, ON gedurende 2 uur, permanent OFF

Functie Drukknopfunctie: Schakelen, dimmen, jaloeziebesturing, indicator, geforceerde bediening, scènes, Specificatie van de controller-modus

Montagewijze Met demontagebeveiliging

75242060