




easy

IP20



Drukknop opzetmod. 4-v met tekstv. berker K edelstaal

Technische eigenschappen

Functie	Functie voor handmatig onderbreken van al geactiveerde automatische functies
Aantal toetsen	4
Stroomopname bus (gegevensoverdracht)	max. 20 mA
Tekstvelden (b x h)	66.8 x 25 mm
Hoogte	55.1 mm
Breedte	70.9 mm
Opgenomen vermogen KNX	≈ 150 mW
Programmering	eenvlaks- en tweevlaksbediening programmeerbaar
Aantal bedieningspunten	8
alarm	alarmtelegram na lostrekken van busaankoppelaar 1 bit of 1 byte
Bedrijfstemperatuur	-5...45 °C
Opslag-/transporttemperatuur	-20...70 °C opslag > 45°C verkort de levensduur)
Temperatuur	Geïntegreerde temperatuurvoeler met uitsturen van de meetwaarde via object
Opmerking	Alleen in combinatie met busaankoppelaar 8004 00 01 te gebruiken!

