

**KNX therm. met regelknop, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht) 10 mA

**Functies**

Parallel bedrijf mogelijk Ja

Met decentrale bediening Ja

**Materiaal**

Kleur Aluminium

RAL-code 9006

**Afmetingen**

Inbouwdiepte 22,90 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 26 mm

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP IP20

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Energiezuinigheidsklasse IV (2%)

**Spanning**

Netspanning via bus 21 - 32 V

75441124