


75441126



## KNX therm. met regelknop, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht) 10 mA

#### Funcities

Parallel bedrijf mogelijk Ja

Met decentrale bediening Ja

#### Materiaal

Kleur Antraciet

RAL-code 7021

#### Afmetingen

Inbouwdiepte 22,90 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 26 mm

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Energiezuinigheidsklasse IV (2%)

#### Spanning

Netspanning via bus 21 - 32 V