

KNX therm. met regelknop, berker K.5, aluminium

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht) 10 mA

Functies

Parallel bedrijf mogelijk Ja

Met decentrale bediening Ja

Materiaal

Kleur Aluminium

RAL-code 9006

Afmetingen

Inbouwdiepte 22,90 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 26 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Energiezuinigheidsklasse IV (2%)

Spanning

Netspanning via bus 21 - 32 V

75441171