


75441171



## KNX therm. met regelknop, berker K.5, aluminium

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht)	10 mA
---	-------

#### Funcities

Parallel bedrijf mogelijk	Ja
---------------------------	----

Met decentrale bediening	Ja
--------------------------	----

#### Materiaal

Kleur	Aluminium
-------	-----------

RAL-code	9006
----------	------

#### Afmetingen

Inbouwdiepte	22,90 mm
--------------	----------

Inbouwdiepte inbouwdozen	26 mm
--------------------------	-------

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Energiezuinigheidsklasse	IV (2%)
--------------------------	---------

#### Spanning

Netspanning via bus	21 - 32 V
---------------------	-----------