


75441173



KNX therm. met regelknop, berker K.5, edelstaal

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht)	10 mA
---	-------

Funcities

Parallel bedrijf mogelijk	Ja
---------------------------	----

Met decentrale bediening	Ja
--------------------------	----

Materiaal

Kleur	RVS
-------	-----

RAL-code	9022
----------	------

Afmetingen

Inbouwdiepte	22,90 mm
--------------	----------

Inbouwdiepte inbouwdozen	26 mm
--------------------------	-------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Energiezuinigheidsklasse	IV (2%)
--------------------------	---------

Spanning

Netspanning via bus	21 - 32 V
---------------------	-----------