



75441173



KNX therm. met regelknop, berker K.5, edelstaal

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht) 10 mA

Funcities

Parallel bedrijf mogelijk Ja

Met decentrale bediening Ja

Materiaal

Kleur RVS

RAL-code 9022

Afmetingen

Inbouwdiepte 22,90 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 26 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Energiezuinigheidsklasse IV (2%)

Spanning

Netspanning via bus 21 - 32 V