


75441183



KNX therm. met regelknop, berker S.1/B.3/B.7, alulook

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht)	10 mA
---	-------

Funcities

Parallel bedrijf mogelijk	Ja
Met decentrale bediening	Ja

Materiaal

Kleur	Aluminium
RAL-code	9006

Afmetingen

Inbouwdiepte	22,90 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	26 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
Energiezuinigheidsklasse	IV (2%)

Spanning

Netspanning via bus	21 - 32 V
---------------------	-----------