



75441259



## KNX object-therm. berker S.1/B.3/B.7 polarwit glz.

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht)	7,50 mA
---	---------

#### Funcities

Parallel bedrijf mogelijk	Nee
Met decentrale bediening	Nee

#### Materiaal

Kleur	Polarwit
RAL-code	9010

#### Afmetingen

Inbouwdiepte	22,70 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	26 mm

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
Energiezuinigheidsklasse	IV (2%)

#### Spanning

Netspanning via bus	21 - 32 V
---------------------	-----------