



75441273



KNX object-therm. berker K.5, edelstaal

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht)	7,50 mA
---	---------

Funcities

Parallel bedrijf mogelijk	Nee
Met decentrale bediening	Nee

Materiaal

Kleur	RVS
RAL-code	9022

Afmetingen

Inbouwdiepte	22,70 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	26 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
Energiezuinigheidsklasse	IV (2%)

Spanning

Netspanning via bus	21 - 32 V
---------------------	-----------