




75643034



KNX-touch met therm. 3-v, berker TS Sensor glas, alu

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Funcities

Met ruimtethermostaat Ja

Vermogen

Stroomverbruik 23 mA

Afmetingen

Inbouwdiepte 24,20 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 27 mm

Hoogte 160 mm

Breedte 86 mm

Diepte 37,70 mm

Samenstelling

Aantal bedieningspunten 8

Bediening en signalering

Met led-indicatie Ja

Materiaal

Kleur Aluminium

RAL-code 9006

Materiaal Aluminium, Glas

Afwerking oppervlakte Glanzend

Scherm

Met display Ja

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Teksten

Functie Voor schakel-, impuls-, dim-, jaloezie- en temperatuurregelfuncties, Met ventielbeschermingsfunctie

Montagewijze Voor verticale montage

Modus	Regelaarbedrijfsmodi: comfort-, standby-, nacht- en vorst-/warmtebeschermingsmodus
Temperatuur	Extra aansluiting voor externe temperatuursensor, Temperatuurmeting via interne temperatuursensor of extern communicatie-object
Spanning	Gebruik aan de onbegrensde uitgang van de KNX voeding mogelijk (stroomopname in acht nemen), Separate stroomvoorziening vereist