




75643055



## KNX-touch met therm. 3-v, berker R.3 glas, zwart

### Technische eigenschappen

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

#### Funcities

Met ruimtethermostaat Ja

#### Vermogen

Stroomverbruik 23 mA

#### Afmetingen

Inbouwdiepte 12,90 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 16 mm

Hoogte 152 mm

Breedte 81 mm

Diepte 23 mm

#### Samenstelling

Aantal bedieningspunten 8

#### Bediening en signalering

Met led-indicatie Ja

#### Materiaal

Kleur Zwart

RAL-code 9005

Materiaal Glas

Afwerking oppervlakte Glanzend

#### Scherm

Met display Ja

#### Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

#### Teksten

Functie Voor schakel-, impuls-, dim-, jaloezie- en temperatuurregelfuncties, Met ventielbeschermingsfunctie

Montagewijze Voor verticale montage

---

Modus	Regelaarbedrijfsmodi: comfort-, standby-, nacht- en vorst-/warmtebeschermingsmodus
Temperatuur	Extra aansluiting voor externe temperatuursensor, Temperatuurmeting via interne temperatuursensor of extern communicatie-object
Spanning	Gebruik aan de onbegrensde uitgang van de KNX voeding mogelijk (stroomopname in acht nemen), Separate stroomvoorziening vereist