




75648001



KNX universele-interface 8-voudig, inbouw

Technische eigenschappen

Instellingen

Ondersteunde instelmodus ETS

Stroom / temperatuur

Aantal ingangen 8

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF Nee

Samenstelling

Externe signaalspanning noodzakelijk Nee

Radiofrequentie bidirectioneel Nee

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Verlichting

LED besturing Ja

Materiaal

Kleur Zwart

RAL-code 9005

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Spanning

Ingangsspanning 20 - 20 V

Netspanning via bus 21 - 32 V

Type voeding AC/DC