


75662726



Tastsensor met therm. 2-v met BCU, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Functies

Met ruimtethermostaat Ja

Afmetingen

Inbouwdiepte	21,40 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	25 mm
Hoogte	70,90 mm
Breedte	70,90 mm
Diepte	34,80 mm

Samenstelling

Aantal bedieningspunten 6

Bediening en signalering

Met led-indicatie Ja

Materiaal

Kleur	Antraciet
RAL-code	7021
Materiaal	Thermoplast
Afwerking oppervlakte	Softfinish

Scherm

Met display Ja

Toebehoren

Heeft tekstveld Ja

Teksten

Functie	Voor schakel-, impuls-, dim-, jaloezie- en temperatuurregelfuncties, Met ventielbeschermingsfunctie
Modus	Regelaarbedrijfsmodi: comfort-, standby-, nacht- en vorst-/warmtebeschermingsmodus
Beveiliging	Met demontagebeveiliging
Temperatuur	Temperatuurmeting via interne en/of externe sensoren met gemiddelde berekening