


75662726



## Tastsensor met therm. 2-v met BCU, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet

### Technische eigenschappen

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

#### Functies

Met ruimtethermostaat Ja

#### Afmetingen

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Inbouwdiepte             | 21,40 mm |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 25 mm    |
| Hoogte                   | 70,90 mm |
| Breedte                  | 70,90 mm |
| Diepte                   | 34,80 mm |

#### Samenstelling

Aantal bedieningspunten 6

#### Bediening en signalering

Met led-indicatie Ja

#### Materiaal

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Kleur                 | Antraciet   |
| RAL-code              | 7021        |
| Materiaal             | Thermoplast |
| Afwerking oppervlakte | Softfinish  |

#### Scherm

Met display Ja

#### Toebehoren

Heeft tekstveld Ja

#### Teksten

|             |   |
|-------------|---|
| Functie     | Voor schakel-, impuls-, dim-, jaloezie- en temperatuurregelfuncties, Met ventielbeschermingsfunctie |
| Modus       | Regelaarbedrijfsmodi: comfort-, standby-, nacht- en vorst-/warmtebeschermingsmodus                  |
| Beveiliging | Met demontagebeveiliging  |
| Temperatuur | Temperatuurmeting via interne en/of externe sensoren met gemiddelde berekening                      |