


75662729



## Tastsensor met therm. 2-v met BCU, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit

### Technische eigenschappen

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

#### Functies

Met ruimtethermostaat Ja

#### Afmetingen

Inbouwdiepte	21,40 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	25 mm
Hoogte	70,90 mm
Breedte	70,90 mm
Diepte	34,80 mm

#### Samenstelling

Aantal bedieningspunten 6

#### Bediening en signalering

Met led-indicatie Ja

#### Materiaal

Kleur	Polarwit
RAL-code	9010
Materiaal	Thermoplast
Afwerking oppervlakte	Softfinish

#### Scherm

Met display Ja

#### Toebehoren

Heeft tekstveld Ja

#### Teksten

Functie	Voor schakel-, impuls-, dim-, jaloezie- en temperatuurregelfuncties, Met ventielbeschermingsfunctie
Modus	Regelaarbedrijfsmodi: comfort-, standby-, nacht- en vorst-/warmtebeschermingsmodus
Beveiliging	Met demontagebeveiliging
Temperatuur	Temperatuurmeting via interne en/of externe sensoren met gemiddelde berekening