



75662785



## Tastsensor met therm. 2-v, berker S.1/B.3/B.7, antraciet/alu

### Technische eigenschappen

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

#### Functies

Met ruimtethermostaat Ja

#### Afmetingen

Hoogte 55,30 mm

Breedte 55,80 mm

Diepte 13,85 mm

#### Samenstelling

Aantal bedieningspunten 6

#### Bediening en signalering

Met led-indicatie Ja

#### Materiaal

Kleur Antraciet

RAL-code 7021

Materiaal Thermoplast

Afwerking oppervlakte Glanzend

#### Scherm

Met display Ja

#### Toebehoren

Heeft tekstveld Ja

#### Teksten

Functie Voor schakel-, impuls-, dim-, jaloezie- en temperatuurregelfuncties, Met ventielbeschermingsfunctie

Modus Regelaarbedrijfsmodi: comfort-, standby-, nacht- en vorst-/warmtebeschermingsmodus

Beveiliging Met demontagebeveiliging

Temperatuur Temperatuurmeting via interne en/of externe sensoren met gemiddelde berekening