



75663693

14:23

IP20

## Tastsensor berker B.IQ met therm. en IR, 3-v, edelstaal

### Technische eigenschappen

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

#### Functies

Met ruimtethermostaat Ja

#### Afmetingen

Hoogte 128,60 mm

Breedte 88,50 mm

Diepte 16,65 mm

#### Samenstelling

Aantal bedieningspunten 8

#### Bediening en signalering

Met led-indicatie Ja

#### Materiaal

Kleur RVS

RAL-code 9022

Materiaal Metaal, RVS

Afwerking oppervlakte Mat

#### Scherm

Met display Ja

#### Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

#### Teksten

Functie Voor schakel-, impuls-, dim-, jaloezie- en temperatuurregelfuncties, Met ventielbeschermingsfunctie, Toetsenhulpfunctie kan worden geactiveerd

Modus Regelaarbedrijfsmodi: comfort-, standby-, nacht- en vorst-/warmtebeschermingsmodus

Beveiliging Met demontagebeveiliging

Temperatuur Temperatuurmeting via interne temperatuursensor en/of extern communicatie-object (waarderingsverhouding instelbaar), Beschikbaar stellen van de interne temperatuurmeetwaarde via communicatie-object