



75663694

14:23



Tastsensor berker B.IQ met therm. en IR, 3-v, aluminium

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Functies

Met ruimtethermostaat Ja

Afmetingen

Hoogte 128,60 mm

Breedte 88,50 mm

Diepte 16,65 mm

Samenstelling

Aantal bedieningspunten 8

Bediening en signalering

Met led-indicatie Ja

Materiaal

Kleur Aluminium

RAL-code 9006

Materiaal Aluminium

Afwerking oppervlakte Mat

Scherm

Met display Ja

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Teksten

Functie Voor schakel-, impuls-, dim-, jaloezie- en temperatuurregelfuncties, Met ventielbeschermingsfunctie, Toetsenhulpfunctie kan worden geactiveerd

Modus Regelaarbedrijfsmodi: comfort-, standby-, nacht- en vorst-/warmtebeschermingsmodus

Beveiliging Met demontagebeveiliging

Temperatuur Temperatuurmeting via interne temperatuursensor en/of extern communicatie-object (waarderingsverhouding instelbaar), Beschikbaar stellen van de interne temperatuurmeetwaarde via communicatie-object