



Drukknopmodule 1-v, geïntegreerde busaankoppelaar, K/Q

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Stroom / temperatuur

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht) 10 mA

Functies

Met ruimtethermostaat Nee

Afmetingen

Inbouwdiepte 31 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 34 mm

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Diepte 42 mm

Samenstelling

Aantal bedieningspunten 2

Bediening en signalering

Met led-indicatie Ja

Materiaal

Kleur Lichtgrijs

RAL-code 7035

Materiaal Metaal, Kunststof

Scherf

Met display Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Teksten

Functie Functie voor handmatig onderbreken van al geactiveerde automatische functies

Beveiliging Met demontagebeveiliging

Temperatuur Geïntegreerde temperatuurvoeler met uitsturen van de meetwaarde via object

80141170

